



Set de chei tubulare, pătrat 1/4 inch 19 buc., Tip: 6



Date comandă

Numărul de comandă	630166 6
GTIN	4018754261512
Clasa articolului	63A

Descriere

Execuție:

Părți de acționare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M2 – M8.

Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 13 buc. Cod 631000 Ref. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13

Mâner tip T: 1 buc. Cod 633000 Ref. 116

Mâner tubular: 1 buc. Cod 632800 Ref. 150

Prelungitoare: 2 buc. Cod 632400 Ref. 50; 150

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 633500 Ref. 1/4

Clichet: 1 buc. Cod 632000 Ref. 1/4

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

Înălțime: 57 mm

Pătrat de antrenare: 1/4 inch

Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale: 3,5-13 mm

Descriere tehnică

Pătrat de antrenare	1/4 inch
---------------------	----------

Număr de piese	19
Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	3,5-13 mm
Lungime	227 mm
Lățime	131 mm
Înălțime	57 mm
Tip produs	Cheie tubulară

Accesorii

Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5,5 mm	631000 5,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 13 mm	631000 13
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 3,5 mm	631000 3,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 12 mm	631000 12
Prelungitor 1/4 inch Lungimea totală 150 mm	632400 150
Mâner tubular 1/4 inch Lungimea totală mm	632800
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 5 mm	631000 5
Articulație cardanică, 1/4 inch Tip	633500
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 10 mm	631000 10
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4 mm	631000 4
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 4,5 mm	631000 4,5
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 6 mm	631000 6
Prelungitor 1/4 inch Lungimea totală 50 mm	632400 50
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 9 mm	631000 9
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 11 mm	631000 11
Clichet reversibil, 1/4 inch Tip	632000
Mâner tip T, 1/4 inch Lungimea totală mm	633000
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 7 mm	631000 7
Bit hexagonal, 1/4 inch Deschiderea cheii 8 mm	631000 8

