



## Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 32 buc., Tip: 6



### Date comandă

Numărul de comandă	639066 6
GTIN	4018754261109
Clasa articolului	63A

### Descriere

#### Execuție:

**Părți de acționare / de conectare** conform **DIN 3122 / 3123**; **chei tubulare** conform **DIN 3124**.  
Pătrat interior / exterior conform **DIN 3120**.

#### Aplicație:

Pentru șuruburi cu hexagon exterior / piulițe cu filet M5 – M22 și pentru Torx® interior cu filet M5 – M14.

#### Material:

Oțel aliat cu crom, cromat.

#### Livrare:

Chei tubulare hexagonale: 18 buc. Cod 642200 Ref. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Biți pentru șurubelniță pentru Torx®: 8 buc. similar Cod 643650 Ref. TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60

Mâner tip T: 1 buc. Cod 641300 Ref. 300

Prelungitoare: 3 buc. Cod 641000 Ref. 75; 130; 255

Articulație cardanică: 1 buc. Cod 641600 Ref. 1/2

Clichet: 1 buc. Cod 640100 Ref. 1/2

Păstrare în: Cutie din plastic ABS

### Descriere tehnică

Profil de antrenare	Cheie tubulară hexagonală
Profil de antrenare	Șurubelniță pentru șuruburi TORX®

Număr de piese	32
Pătrat de antrenare	1/2 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare hexagonale	8-34 mm
Lungime	454 mm
Lățime	253 mm
Înălțime	64 mm
Tip produs	Cheie tubulară

## Accesorii

Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 34 mm	642200 34
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 32 mm	642200 32
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 16 mm	642200 16
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 12 mm	642200 12
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 130 mm	641000 130
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 22 mm	642200 22
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 11 mm	642200 11
Mâner tip T, 1/2 inch Lungimea totală 300 mm	641300 300
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 17 mm	642200 17
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 24 mm	642200 24
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 18 mm	642200 18
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 14 mm	642200 14
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 15 mm	642200 15
Articulație cardanică, 1/2 inch Tip 1/2	641600 1/2
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 13 mm	642200 13
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 27 mm	642200 27
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 8 mm	642200 8
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 75 mm	641000 75
Prelungitor, 1/2 inch Lungimea totală 255 mm	641000 255

Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 19 mm	642200 19
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 10 mm	642200 10
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 30 mm	642200 30
Bit hexagonal, 1/2 inch Deschiderea cheii 21 mm	642200 21