

Garant**POMX 10T5ZEER MM, HB9645, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	213184 INOX
GTIN	4045197714923
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Model stabil al plăcii (grosime = 5,9 mm). Geometrie pozitivă pentru avansuri foarte mari. Lungime tăiș plan: 2 mm pentru o calitate ridicată a suprafeței. Rentabilitate deosebită datorită plăcuțelor cu 5 muchii așchietoare.

A se utiliza de preferat la aplicații mai dificile (așchieri întrerupte).

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{p \max} = 2,2$ mm.

Descriere tehnică

Tip	INOX
Rază de programare la $a_{p \max}$	4,8 mm
Avans f_z per dinte	1 mm
Numărul de schimbări / tășuri	5
Cod ISO Plăcuță amovibilă	POMX 10T5ZEER M
Categorie	HB9645

Materialul sculei	Carbura
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	150 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	70 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		
Aer	recomandat		