

Garant**Plăcuță HiPer-Drill m7, HB7725, Ø D: 21mm****Date comandă**

Numărul de comandă	231660 21
GTIN	4045197714497
Clasa articolului	21M

Descriere**Execuție:**

Plăcuță ascuțită prismatic pentru poziționare exactă și așezare stabilă.

Precizie a concentricității în stare montată $\leq 20 \mu\text{m}$. Pentru găuri cu o precizie până la IT9.

Notă:

Datele de așchiere sunt valabile pentru element de bază 5xD.

Realizați găurile pilot exclusiv cu plăcuțe de un singur tip.

Descriere tehnică

Ø D	21 mm
Avans f în GG(G)	0,38 mm/rot
pentru elementul de bază dimensiunea	21 mm
Serie	HiPer-Drill
Numărul de schimbări / tășuri	1
Unghiul la vârf	135 grad

Categorie	HB7725
Materialul sculei	Carbura
Semistandard	da
Număr de dinți Z	2
Tip produs	Placuță pentru găurire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	90 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	70 m/min	P
GG(G)	recomandat	100 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		