

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250034 25/12
GTIN	4062406082949
Clasa articolului	21U

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	A25X DCLNR/L12
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Mărimea plăcuței	12 mm
Decalaj central $L_3$	17 mm
Portplăcuță	259033 2
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	29,5 mm
Șurub pentru portplăcuță	259027 2
Lungimea totală L	225 mm
Înălțime de strângere $L_2$	24,3 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Gheară, șurub, garnitură inelară	259036 1
Ø cozii $D_s$	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară