

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 32/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250034 32/12
GTIN	4062406082956
Clasa articolului	21U

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	A32X DCLNR/L12
Lungimea totală L	288 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	38 mm
Decalaj central $L_3$	22 mm
Șurub pentru portplăcuță	259027 2
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Mărimea plăcuței	12 mm
Portplăcuță	259033 2
Înălțime de strângere $L_2$	31 mm
Gheară, șurub, garnitură inelară	259036 1
Ø cozii $D_s$	35 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară