

**Garant****Bară de strunjit din oțel, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 25/12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	250035 25/12
GTIN	4062406082963
Clasa articolului	21U

**Descriere tehnică**

Decalaj central $L_3$	17 mm
Ø minim al găurii prelabile $D_{min}$	29,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CN.. 1204..
Cod ISO Suport	A25X DCLNR/L12
Șurub pentru portplăcuță	259027 2
Mărimea plăcuței	12 mm
Unghi de reglare $\kappa$	95 grad
Portplăcuță	259033 2
Înălțime de strângere $L_2$	24,3 mm
Lungimea totală L	225 mm
Gheară, șurub, garnitură inelară	259036 1
Ø cozii $D_s$	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	3xD
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală pe interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară