

**Jachetă Highline, gri / negru, Mărime DE: 29****Date comandă**

Numărul de comandă	091312 29
GTIN	4030913067940
Clasa articolului	06I

Descriere**Execuție:**

Colecție nouă și modernă **Highline** din combinație de țesături de înaltă calitate, nu zgârie, își menține forma, cu aspect plăcut în trei culori. Culoarea de contrast este din țesătură Canvas foarte rezistentă. Datorită cusăturii triple în toate punctele de uzură, articolele sunt foarte rezistente. Multe elemente utile, ca: buzunar pentru telefon mobil și pentru metru, precum și talie reglabilă.

Jachetă cu curea cu pliuri la spate și elastic la betelie pentru un confort optim la purtat.

- **Două buzunare la piept cu clapă și prindere cu scai.**
- **Fermoar frontal ascuns.**
- **Buzunar pentru telefonul mobil pe mâneca stângă.**
- **Două buzunare laterale aplicate.**
- **Manșete reglabilă cu prindere cu scai.**

Notă:

Mărimea indicată în shop corespunde mărimii DE. Mărimile corespunzătoare țării dumneavoastră le găsiți în tabelele de mărimi resp. în datele tehnice.

Jachetă în combinația de culori **albastru granulat / bleumarin**, Cod 091311.

Descriere tehnică

Închidere jachete	Fermoar
Număr de buzunare la piept cu întăritură și prindere cu scai	2
Ref FR	56C
Închidere mânecă	Manșetă ajustabilă cu prindere cu scai
Mărime DE	29
Sistem închidere mascat	da
Închidere guler	Betelie cu elastic
Număr buzunare laterale	2
Buyunare laterale	aplicat
Două cute de extindere pe spate	da
Plasare buzunar pentru telefon mobil	pe mâneca stângă
Mărime IT	56C
Serie	Highline
Service special	Broderie
Mărime ES	56C
Sex	Bărbați
Componentele țesăturii	35% bumbac
Componentele țesăturii	65% poliester
Gramaj material / Densitate țesătură	285 g/m ²
Îmbrăcămintă standard	Standard UV 801
Îmbrăcămintă standard	Oeko-Tex Standard 100
Spălare	60 °C rufe colorate
Înălbire	A nu se folosi înălbitori
Curățare chimică	Curățare cu percloretlenă
Uscare	Uscare ușoară în uscătorul de rufe (temperatură joasă)
Călcare	La temperaturi de până la maxim 200°C
Culoarea	gri / negru

Tip produs

Jachetă de lucru