

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru, 9 sertare, Blat Eluplan de culoare închisă, 20×20G, Lungime blat: 1500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	921087 1500
GTIN	4062406083045
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată. Carcasă pentru sertare cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua.

Sertare cu corp doar de culoare gri deschis RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere**. Părțile frontale ale sertarelor pot avea culori variabile. Fără margini proeminente de jur-împrejur pentru curățare optimă și utilizarea la maxim a suprafețelor cu elemente de compartimentare (cutii, suporturi din spumă dură, bare perforate de separație). Suporturi de sertare la intervale de 25 mm.

Sistem de închidere cu încuietoare cilindrică, 5 zăvoare de siguranță, inserție modulară.

Compatibil cu sistemele de închidere.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului (stânga) mm: 75, 75, 100, 125, 150

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 100, 150, 200

**Accesorii opționale:**

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

**Culoare:**

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere**. **Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

## Descriere tehnică

Blat de lucru grosime	50 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Adâncime structură de bază	700 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	800 kg
Blat de lucru lungime	1500 mm
Număr de sertare	4
Blat de lucru adâncime	750 mm
Serie	Ready-to-go
Greutate	165,3 kg
Lățime utilă sertare	500 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Înălțime utilă carcasă sertare	525 mm
Lățime structură de bază	1300 mm
Înălțime	850 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc de lucru

## Accesorii

Set de clești Număr de scule 5	954305 5
Set de pile Număr de scule 6	952253 6
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/3	950320 125/3
easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici Înălțime frontală a sertarului / tip 75/1	950300 75/1
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927800 150
Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927800 125
Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75
Sculă pentru demontare Tip 1	950070 1
Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 20X20	951910 20X20
Set de chei combinate Număr de scule 20	952505 20
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 100/1	950320 100/1
Set de covorașe antialunecare pentru sertare,5 buc. Dimensiuni în G 20X20	951885 20X20
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 20X20	951830 20X20
Set de clești Număr de scule 5	954295 5
Set de chei tubulare 1/4 inch și 1/2 inch Număr de scule 39	953833 39
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 75/3	950320 75/3
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 100/2	950320 100/2
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 100/3	950320 100/3
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 75/1	950320 75/1

Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 150/5	950320 150/5
Set de șurubelnițe Număr de scule 10	953521 10
Set pentru atelier Număr de scule 26	955081 26
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/6	950320 125/6
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/1	950320 125/1
Set de chei tubulare 1/4 inch și 1/2 inch Număr de scule 37	953828 37
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/4	950320 125/4
easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici Înălțime frontală a sertarului / tip 75/3	950300 75/3
Insertie cu 2 chei Numărul închizătorii Ho (din 3 cifre) 003	950050 003
easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici Înălțime frontală a sertarului / tip 75/2	950300 75/2
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 75/2	950320 75/2
Set de chei tubulare 1/2 inch Număr de scule 32	953821 32
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 150/4	950320 150/4
Set pentru atelier Număr de scule 22	955071 22
Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927800 100
Trasare și tăiere cu ferăstrăul Număr de scule 8	954895 8
Set pentru atelier Număr de scule 22	955072 22
Set de șurubelnițe Număr de scule 10	953522 10
Set de clești Număr de scule 5	954306 5