

Garant GRIDLINE

Banc de lucru, ușă pe stânga, 4 sertare pe dreapta, sertar lung, Blat Eluplan de culoare închisă, 20×20G, Lungime blat: 1500mm**Date comandă**

Numărul de comandă	921127 1500
GTIN	4062406083106
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țeavă pătrată. Carcasă pentru sertare cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Picioare cu glišoare din plastic ce protejează podeaua.

Sertare cu corp doar de culoare gri deschis RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere**. Părțile frontale ale sertarelor pot avea culori variabile. Fără margini proeminente de jur-împrejur pentru curățare optimă și utilizarea la maxim a suprafețelor cu elemente de compartimentare (cutii, suporturi din spumă dură, bare perforate de separație). Suporturi de sertare la intervale de 25 mm.

Sistem de închidere cu încuietoare cilindrică, 5 zăvoare de siguranță, inserție modulară.

Compatibil cu sistemele de închidere.

Cu sertar lung pentru depozitarea sculelor mari.

Echipare:

Înălțimea ușii (stânga) mm: 325

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 50, 75, 75, 125

Înălțime frontală a sertarului, sertar lung mm: 125

Accesorii opționale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor - gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor și ușa - antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Înălțime	850 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	800 kg
Blat de lucru adâncime	750 mm
Blat de lucru lungime	1500 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	325 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Adâncime utilă sertare	500 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Număr de sertare	4
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Greutate	136,1 kg
Lățime structură de bază	1300 mm
Serie	Ready-to-go
Lățime utilă a sertarului lung	1100 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Adâncime utilă a sertarului lung	500 mm
Adâncime structură de bază	700 mm
Model de construcție	Construcție din țeavă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %

Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc de lucru

Accesorii

Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 75/3	950320 75/3
Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75
Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927800 125
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 100/1	950320 100/1
Set de clești Număr de scule 5	954305 5
easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici Înălțime frontală a sertarului / tip 50/3	950300 50/3
Sculă pentru demontare Tip 1	950070 1
easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici Înălțime frontală a sertarului / tip 75/3	950300 75/3
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/6	950320 125/6
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 75/1	950320 75/1
easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici Înălțime frontală a sertarului / tip 50/2	950300 50/2
Sertar Înălțime frontală a sertarului 50 mm	927800 50
Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 20X20	951830 20X20
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 100/2	950320 100/2

Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 75/2	950320 75/2
Set pentru atelier Număr de scule 26	955081 26
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/4	950320 125/4
Insertie cu 2 chei Numărul închizătorii Ho (din 3 cifre) 003	950050 003
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Set de clești Număr de scule 5	954295 5
Set de pile Număr de scule 6	952253 6
Set de șurubelnițe Număr de scule 10	953521 10
Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 20X20	951910 20X20
easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici Înălțime frontală a sertarului / tip 75/2	950300 75/2
Set de chei combinate Număr de scule 20	952505 20
easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici Înălțime frontală a sertarului / tip 75/1	950300 75/1
Set de chei tubulare 1/2 inch Număr de scule 32	953821 32
easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici Înălțime frontală a sertarului / tip 50/1	950300 50/1
Set de chei tubulare 1/4 inch și 1/2 inch Număr de scule 39	953833 39
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Set de chei tubulare 1/4 inch și 1/2 inch Număr de scule 37	953828 37
Set de covorașe antialunecare pentru sertare,5 buc. Dimensiuni în G 20X20	951885 20X20
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/1	950320 125/1
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 100/3	950320 100/3
Trasare și tăiere cu ferăstrăul Număr de scule 8	954895 8
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 125/3	950320 125/3

Set pentru atelier Număr de scule 22	955071 22
Set de clești Număr de scule 5	954306 5
Set de șurubelnițe Număr de scule 10	953522 10
Set pentru atelier Număr de scule 22	955072 22