

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru Vario Basic, cu perete posterior, înălțime 850 mm, Blat din bambus, Lungime blat: 1500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	922021 1500
GTIN	4062406083151
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picioare de sprijin cu lățimea 50 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Perete posterior suplimentar pentru mărirea capacității portante. Cu 1 pereche de guseuri, cu rol de rigidizare.

**Livrare:**

2 picioare, 1 pereche de guseuri, 1 perete posterior din două componente, blat de lucru.

**Accesorii opționale:**

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

**Culoare:**

Corp și picior de sprijin gri deschis RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Înălțime	850 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Greutate	68 kg
Serie	vario Basic

Blat de lucru grosime	50 mm
Blat de lucru lungime	1500 mm
Material masă lucru	Bambus
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	600 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Masa de lucru

## Accesorii

Picior Înălțime 800 mm	927000 800
Tablă de îmbinare Tip 1	927122 1
Blat de lucru cu grosime de 50 mm din bambus încleiat în cruce Lungime blat 1500 mm	926001 1500
Perete posterior / Raft dintr-o singură componentă Recomandat pentru lungimea blatului 1500 mm	927140 1500