

Garant GRIDLINE

Banc de lucru Vario Basic, cu perete posterior, înălțime 950 mm, Blat din fag Multiplex, Lungime blat: 2000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	922034 2000
GTIN	4062406083281
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picioare de sprijin cu lățimea 50 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Perete posterior suplimentar pentru mărirea capacității portante. Cu 1 pereche de guseuri, cu rol de rigidizare.

Livrare:

2 picioare, 1 pereche de guseuri, 1 perete posterior din două componente, blat de lucru.

Accesorii opționale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp și picior de sprijin gri deschis RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Serie	vario Basic
Blat de lucru grosime	50 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Înălțime	950 mm
Greutate	87 kg

Blat de lucru lungime	2000 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	600 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Masa de lucru

Accesorii

Picior Înălțime 900 mm	927000 900
Perete posterior / Raftdintr-o singură componentă Recomandat pentru lungimea blatului 2000 mm	927140 2000
Blat de lucru cu grosime de 50 mmdin fag Multiplex Lungime blat 2000 mm	926081 2000
Tablă de îmbinare Tip 1	927122 1