

Garant GRIDLINE

Banc de lucru Vario Basic, cu perete posterior, înălțime 850 mm, Blat Eluplan de culoare închisă, Lungime blat: 1000mm**Date comandă**

Numărul de comandă	922027 1000
GTIN	4062406083205
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picioare de sprijin cu lățimea 50 mm. Picioare cu glišoare din plastic ce protejează podeaua. Perete posterior suplimentar pentru mărirea capacității portante. Cu 1 pereche de guseuri, cu rol de rigidizare.

Livrare:

2 picioare, 1 pereche de guseuri, 1 perete posterior din două componente, blat de lucru.

Accesorii opționale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp și picior de sprijin gri deschis RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Blat de lucru grosime	50 mm
Blat de lucru lungime	1000 mm
Material masă lucru	Eluplan

Blat de lucru adâncime	750 mm
Greutate	50 kg
Înălțime	850 mm
Serie	vario Basic
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	600 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Masa de lucru

Accesorii

Tablă de îmbinare Tip 1	927122 1
Picior Înălțime 800 mm	927000 800
Perete posterior / Raftdintr-o singură componentă Recomandat pentru lungimea blatului 1000 mm	927140 1000
Blat de lucruc cu strat de acoperire din plastic gri închis (Eluplan) Lungime blat 1000 mm	926241 1000