

Garant

**Freză cu avans de pătrundere la 90°, Cu gaură, Ø D / număr de dinți Z:
50/4mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	211806 50/4
GTIN	4045197714886
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Rigiditate crescută a sculelor datorită protecției împotriva deplasării plasate între plăcuța amovibilă și locașul plăcuțelor.

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 5,7** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 20IP**.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	VCG. 2205
Lungimea totală L_{ges}	55 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Ø tăișului D_c	50 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Număr de dinți Z	4
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	4,25 grad

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Frezare circulară a găurii a_p	10 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	40,34 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	94 mm
$\varnothing D_3$	44 mm
Tip de coadă	Cu gaură
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză cu plăcuțe tip FeedKing

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219800
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 5,7 Nm	211750 5,7