

Garant GRIDLINE

Banc de lucru Vario Basic, cu perete posterior, înălțime 950 mm, Blat Eluplan de culoare închisă, Lungime blat: 1500mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 922037 1500 |
| GTIN | 4062406083304 |
| Clasa articolului | 9GG |

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picioare de sprijin cu lățimea 50 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Perete posterior suplimentar pentru mărirea capacității portante. Cu 1 pereche de guseuri, cu rol de rigidizare.

Livrare:

2 picioare, 1 pereche de guseuri, 1 perete posterior din două componente, blat de lucru.

Accesorii opționale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp și picior de sprijin gri deschis RAL 7035, **acoperite cu vopsea pulbere.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------|---------|
| Greutate | 69 kg |
| Blat de lucru grosime | 50 mm |
| Blat de lucru lungime | 1500 mm |
| Material masă lucru | Eluplan |

| | |
|---|--|
| Serie | vario Basic |
| Înălțime | 950 mm |
| Blat de lucru adâncime | 750 mm |
| Model de construcție | Construcție din țevă de oțel |
| Grosimea materialului | 1 mm |
| Înălțime banc de lucru | 950 mm |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 600 kg |
| Grosimea plăcii | 50 mm |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs | Masa de lucru |

Accesorii

| | |
|--|-------------|
| Blat de lucru strat de acoperire din plastic gri închis (Eluplan) Lungime blat 1500 mm | 926241 1500 |
| Perete posterior / Raft dintr-o singură componentă Recomandat pentru lungimea blatului 1500 mm | 927140 1500 |
| Tablă de îmbinare Tip 1 | 927122 1 |
| Picior Înălțime 900 mm | 927000 900 |