

Garant GRIDLINE

Banc de lucru Vario cu carcasă 16G, înălțime 850 mm, Blat Eluplan de culoare închisă, 12×20G, Lungime blat: 1500/3mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 922047 1500/3 |
| GTIN | 4062406083472 |
| Clasa articolului | 9GG |

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picioare de sprijin cu lățimea 50 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 1 pereche de guseuri, cu rol de rigidizare. Carcasă pentru sertare 16G cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 100, 150

Livrare:

2 × picioare, 1 × pereche de guseuri, carcasă cu sertare, blat de lucru.

Accesorii opționale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

| | |
|----------|--------|
| Înălțime | 850 mm |
|----------|--------|

| | |
|---|--|
| Adâncimea utilă a sertarelor în G | 20 |
| Înălțime carcasă sertare | 400 mm |
| Blat de lucru lungime | 1500 mm |
| Blat de lucru adâncime | 750 mm |
| Serie | vario |
| Înălțime utilă carcasă sertare | 325 mm |
| Adâncime utilă sertare | 500 mm |
| Suprafață utilă a sertarelor în G | 12×20 |
| Greutate | 92 kg |
| Blat de lucru grosime | 50 mm |
| Lățime utilă sertare | 300 mm |
| Lățimea utilă a sertarelor în G | 12 |
| Lățime carcasă sertare | 400 mm |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 400 kg |
| Număr de sertare | 3 |
| Adâncime carcasă sertare | 650 mm |
| Model de construcție | Construcție din țevă de oțel |
| Grosimea materialului | 1 mm |
| Înălțime banc de lucru | 850 mm |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg |
| Grosimea plăcii | 50 mm |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă) | 100 % |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs | 12×20G |
| Tip produs | Banc de lucru |

Accesorii

| | |
|--|--------------|
| Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm | 927500 75 |
| Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm | 927500 100 |
| Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm | 927500 150 |
| Insertie cu 2 chei Numărul închizătorii Ho (din 3 cifre) 003 | 950050 003 |
| Șild pentru GridLine Tip KO21 | 914227 KO21 |
| Picior Înălțime 800 mm | 927000 800 |
| Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 400/3 | 927300 400/3 |
| Tablă de îmbinare Tip 1 | 927122 1 |
| Blat de lucru strat de acoperire din plastic gri închis (Eluplan) Lungime blat 1500 mm | 926241 1500 |