

**Garant****Freză cu avans de pătrundere la 90°, Cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 32/4mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	211851 32/4
GTIN	4045197715111
Clasa articolului	210

## Descriere

### Execuție:

Rigiditate crescută a sculelor datorită protecției împotriva deplasării plasate între plăcuța amovibilă și locașul plăcuțelor.

Datorită posibilității de adăugare a fileturilor poate fi prelungit după plac.

### Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 0,9** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

## Descriere tehnică

Ø D <sub>1</sub> h6	17 mm
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219801 (7IP; 0,9 Nm)
Ø tăișului D <sub>c</sub>	32 mm
Filet de prindere M	M16
Plăcuță amovibilă compatibilă	VDGT 11T2..
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	42 mm
Număr de dinți Z	4
Lungime de așezare cu înclinație α <sub>max</sub>	28,4 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Frezare circulară a găurii $a_p$	3,5 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	3,02 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	62 mm
$\varnothing D_3$	30 mm
Tip de coadă	Cu filet
Unghi de reglare $\kappa$	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză cu plăcuțe tip FeedKing

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219801
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 0,9 Nm	211750 0,9
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 7IP	674252 7IP