

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru Vario cu carcasă 16G, înălțime 850 mm, Blat din bambus, 12x20G, Lungime blat: 2000/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	922041 2000/3
GTIN	4062406083373
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picioare de sprijin cu lățimea 50 mm. Picioare cu glioare din plastic ce protejează podeaua. Cu 1 pereche de guseuri, cu rol de rigidizare. Carcasă pentru sertare 16G cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 100, 150

**Livrare:**

2 x picioare, 1 x pereche de guseuri, carcasă cu sertare, blat de lucru.

**Accesorii opționale:**

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

**Culoare:**

Corp, picioare și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Lățime utilă sertare	300 mm
----------------------	--------

Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Greutate	106 kg
Lățime carcasă sertare	400 mm
Număr de sertare	3
Înălțime utilă carcasă sertare	325 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Înălțime	850 mm
Înălțime carcasă sertare	400 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Blat de lucru grosime	50 mm
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	12
Serie	vario
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Blat de lucru lungime	2000 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	12×20G
Tip produs	Banc de lucru

**Accesorii**

Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927500 150
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Set de curățare și de ulei pentru întreținere Tip 1	926403 1
Insertie cu 2 chei Numărul închizătorii Ho (din 3 cifre) 003	950050 003
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927500 75
Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927500 100
Picior Înălțime 800 mm	927000 800
Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 400/3	927300 400/3
Tablă de îmbinare Tip 1	927122 1