

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru Vario cu carcasă 16G, înălțime 950 mm, Blat din bambus, 12x20G, Lungime blat: 1000/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	922051 1000/2
GTIN	4062406083502
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picior de sprijin de 50 mm lățime cu bară transversală distanțare. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 1 pereche de table de îmbinare, cu rol de rigidizare. Carcasă pentru sertare 16G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 150

**Livrare:**

2 x picioare, 1 x pereche table de îmbinare, carcasă cu sertare, blat de lucru.

**Accesorii opționale:**

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

**Culoare:**

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

## Descriere tehnică

Înălțime utilă carcasă sertare	225 mm
Număr de sertare	2
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Înălțime	950 mm
Lățime utilă sertare	300 mm
Lățime carcasă sertare	400 mm
Serie	vario
Lățimea utilă a sertarelor în G	12
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Greutate	69 kg
Blat de lucru grosime	50 mm
Blat de lucru lungime	1000 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Înălțime carcasă sertare	300 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncime utilă sertare	500 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	12×20G

Tip produs

Banc de lucru

**Accesorii**

Șild pentru GridLine Tip KO21

914227 KO21

Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm

927500 75

Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm

927500 150

Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 300/2

927300 300/2

Blat de lucru cu grosime de 50 mmdin bambus încleiat în cruce Lungime blat 1000 mm

926001 1000

Tablă de îmbinare Tip 1

927122 1

Picior Înălțime 900 mm

927000 900