

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru Vario cu carcasă 16G, înălțime 950 mm, Blat din fag Multiplex, 12x20G, Lungime blat: 2000/2mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 922054 2000/2 |
| GTIN               | 4062406083601 |
| Clasa articolului  | 9GG           |

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picioar de sprijin de 50 mm lățime cu bară transversală distanțare. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 1 pereche de table de îmbinare, cu rol de rigidizare. Carcasă pentru sertare 16G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 150

**Livrare:**

2 x picioare, 1 x pereche table de îmbinare, carcasă cu sertare, blat de lucru.

**Accesorii opționale:**

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

**Culoare:**

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Blat de lucru adâncime | 750 mm |
|------------------------|--------|

|   |  |
|---|--|
| Lățimea utilă a sertarelor în G   | 12   |
| Înălțime utilă carcasă sertare  | 225 mm   |
| Adâncime utilă sertare  | 500 mm   |
| Blat de lucru grosime   | 50 mm  |
| Lățime utilă sertare  | 300 mm   |
| Înălțime  | 950 mm   |
| Număr de sertare  | 2  |
| Înălțime carcasă sertare  | 300 mm   |
| Blat de lucru lungime   | 2000 mm  |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 400 kg   |
| Adâncimea utilă a sertarelor în G   | 20   |
| Lățime carcasă sertare  | 400 mm   |
| Serie   | vario  |
| Greutate  | 97 kg  |
| Adâncime carcasă sertare  | 650 mm   |
| Suprafață utilă a sertarelor în G   | 12x20  |
| Model de construcție  | Construcție din țevă de oțel                                   |
| Grosimea materialului   | 1 mm   |
| Înălțime banc de lucru  | 950 mm   |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant  | 75 kg  |
| Grosimea plăcii   | 50 mm  |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă)  | 100 %  |
| Încuietoare cilindrică  | Element modular de inserție                                    |
| Selectarea culorii  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs  | 12x20G   |
| Tip produs  | Banc de lucru  |

## Accesorii

|  |              |
|--|--------------|
| Tablă de îmbinare Tip 1  | 927122 1     |
| Picior Înălțime 900 mm   | 927000 900   |
| Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 300/2                   | 927300 300/2 |
| Blat de lucru cu grosime de 50 mmdin fag Multiplex<br>Lungime blat 2000 mm | 926081 2000  |