

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru Vario cu carcasă 24G, înălțime 850 mm, Blat din bambus, 20×20G, Lungime blat: 2000mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 922521 2000   |
| GTIN               | 4062406084066 |
| Clasa articolului  | 9GG           |

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picioare de sprijin cu lățimea 50 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 1 pereche de guseuri, cu rol de rigidizare. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 125

**Livrare:**

2 × picioare, 1 × pereche de guseuri, carcasă cu sertare, blat de lucru.

**Accesorii opționale:**

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

**Culoare:**

Corp, picioare și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Blat de lucru adâncime         | 750 mm |
| Înălțime utilă carcasă sertare | 125 mm |

|   |  |
|---|--|
| Înălțime  | 850 mm   |
| Greutate  | 116 kg   |
| Înălțime carcasă sertare  | 200 mm   |
| Număr de sertare  | 1  |
| Blat de lucru grosime   | 50 mm  |
| Adâncime utilă sertare  | 500 mm   |
| Lățime utilă sertare  | 500 mm   |
| Serie   | vario  |
| Adâncimea utilă a sertarelor în G   | 20   |
| Lățimea utilă a sertarelor în G   | 20   |
| Lățime carcasă sertare  | 600 mm   |
| Blat de lucru lungime   | 2000 mm  |
| Adâncime carcasă sertare  | 650 mm   |
| Suprafață utilă a sertarelor în G   | 20×20  |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 400 kg   |
| Model de construcție  | Construcție din țeavă de oțel                                  |
| Grosimea materialului   | 1 mm   |
| Înălțime banc de lucru  | 850 mm   |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant  | 75 kg  |
| Grosimea plăcii   | 50 mm  |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă)  | 100 %  |
| Încuietoare cilindrică  | Element modular de inserție                                    |
| Selectarea culorii  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs  | 20×20G   |
| Tip produs  | Banc de lucru  |

## Accesorii

|   |              |
|---|--------------|
| Șild pentru GridLine Tip KO21   | 914227 KO21  |
| Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm  | 927800 125   |
| Picior Înălțime 800 mm  | 927000 800   |
| Blat de lucru cu grosime de 50 mm din bambus încleiat în cruce Lungime blat 2000 mm | 926001 2000  |
| Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 200/1                            | 927600 200/1 |
| Tablă de îmbinare Tip 1   | 927122 1     |