

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru Vario cu carcasă 16G, înălțime 950 mm, Blat din bambus, 12x20G, Lungime blat: 1000/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	922131 1000/6
GTIN	4062406083809
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picioare de sprijin cu lățimea 50 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 1 pereche de guseuri, cu rol de rigidizare. Carcasă pentru sertare 16G cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

**Livrare:**

1 picior, 1 pereche de guseuri, carcasă cu sertare, blat de lucru.

**Accesorii opționale:**

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

**Culoare:**

Corp, picioare și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

## Descriere tehnică

Înălțime	950 mm
Număr de sertare	6
Lățime utilă sertare	300 mm
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	800 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Serie	vario
Blat de lucru lungime	1000 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Înălțime carcasă sertare	900 mm
Lățime carcasă sertare	400 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncime utilă sertare	500 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	12
Înălțime utilă carcasă sertare	800 mm
Greutate	107 kg
Model de construcție	Construcție din țeavă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	12×20G
Tip produs	Banc de lucru

## Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927500 100
Sertar Înălțime frontală a sertarului 250 mm	927500 250
Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927500 125
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927500 150
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927500 75
Picior Înălțime 900 mm	927000 900
Tablă de îmbinare Tip 1	927122 1
Blat de lucru cu grosime de 50 mmdin bambus încleiat în cruce Lungime blat 1000 mm	926001 1000
Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 900/6	927300 900/6