

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru Vario cu carcasă 16G, înălțime 950 mm, Blat Eluplan de culoare închisă, 12×20G, Lungime blat: 1500/7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	922137 1500/7
GTIN	4062406083915
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picioare de sprijin cu lățimea 50 mm. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 1 pereche de guseuri, cu rol de rigidizare. Carcasă pentru sertare 16G cu posibilitate de închidere centrală cu încuietoare cilindrică. **Sertare cu deschidere completă 100%**, cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 75, 100, 100, 100, 150, 200

**Livrare:**

1 picior, 1 pereche de guseuri, carcasă cu sertare, blat de lucru.

**Accesorii opționale:**

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

**Culoare:**

Corp, picioare și corpul sertarelor – gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor – antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Lățime utilă sertare	300 mm
Număr de sertare	7
Înălțime carcasă sertare	900 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	800 mm
Serie	vario
Înălțime	950 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime carcasă sertare	400 mm
Greutate	127 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	12×20
Adâncime utilă sertare	500 mm
Blat de lucru lungime	1500 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	12
Blat de lucru grosime	50 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	800 kg
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	12×20G
Tip produs	Banc de lucru

## Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927500 150
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927500 100
Sertar Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927500 200
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927500 75
Tablă de îmbinare Tip 1	927122 1
Carcasă 16G cu sertare Înălțime / număr de sertare 900/7	927300 900/7
Picior Înălțime 900 mm	927000 900
Blat de lucru strat de acoperire din plastic gri închis (Eluplan) Lungime blat 1500 mm	926241 1500