


Garant**SOGX 060305, HB6535, Tip: UNI**

Date comandă

Numărul de comandă	234042 UNI
GTIN	4062406082994
Clasa articolului	21E

Descriere

Adaptat pentru:

GARANT Power Drill Cod 234000 – 234025.

Recomandare:

La găurire cu suport Cod 234015 și Cod 234025, reduceți avansul la 70%.

Avans f: 0,06 - 0,12 mm/rot

Descriere tehnică

Serie	Power Drill
Tip	UNI
Numărul de schimbări / tășuri	4
Strat de acoperire	TiN
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOGX 060305
Categorie	HB6535
Materialul sculei	Carbură

Avans f	0,06 - 0,12 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	270 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	220 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	170 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	150 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	250 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		