

Garant GRIDLINE

Banc de lucru Vario cu carcasă 24G, înălțime 950 mm, Blat Eluplan de culoare închisă, 20×20G, Lungime blat: 2000/3mm**Date comandă**

Numărul de comandă	922637 2000/3
GTIN	4062406084578
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picioar de sprijin de 50 mm lățime cu bară transversală distanțare. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 1 pereche de table de îmbinare, cu rol de rigidizare. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 100

Livrare:

2 × picioare, 1 × pereche table de îmbinare, carcasă cu sertare, blat de lucru.

Accesorii opționale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
-----------------------------------	-------

Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Înălțime	950 mm
Înălțime carcasă sertare	300 mm
Blat de lucru lungime	2000 mm
Greutate	134 kg
Lățime carcasă sertare	600 mm
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Adâncime utilă sertare	500 mm
Serie	vario
Blat de lucru grosime	50 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	225 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Număr de sertare	3
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc de lucru

Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar Înălțime frontală a sertarului 50 mm	927800 50
Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927800 100
Picior Înălțime 900 mm	927000 900
Tablă de îmbinare Tip 1	927122 1
Blat de lucru strat de acoperire din plastic gri închis (Eluplan) Lungime blat 2000 mm	926241 2000
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 300/3	927600 300/3