

Garant GRIDLINE

Banc de lucru Vario cu carcasă 24G, înălțime 950 mm, Blat din fag Multiplex, 20x20G, Lungime blat: 1500/4mm**Date comandă**

Numărul de comandă	922674 1500/4
GTIN	4062406084714
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picior de sprijin de 50 mm lățime cu bară transversală distanțare. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 1 pereche de table de îmbinare, cu rol de rigidizare. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 75, 125

Livrare:

2 x picioare, 1 x pereche table de îmbinare, carcasă cu sertare, blat de lucru.

Accesorii opționale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Blat de lucru lungime	1500 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Înălțime carcasă sertare	400 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Serie	vario
Înălțime utilă carcasă sertare	325 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Greutate	131 kg
Lățime carcasă sertare	600 mm
Înălțime	950 mm
Număr de sertare	4
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime utilă sertare	500 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc de lucru

Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 50 mm	927800 50
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927800 125
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Picior Înălțime 900 mm	927000 900
Tablă de îmbinare Tip 1	927122 1
Blat de lucru cu grosime de 50 mmdin fag Multiplex Lungime blat 1500 mm	926081 1500
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 400/4	927600 400/4