

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru Vario cu carcasă 24G, înălțime 850 mm, Blat din bambus, 20x20G, Lungime blat: 1000/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	922701 1000/5
GTIN	4062406084769
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picioar de sprijin de 50 mm lățime cu bară transversală distanțare. Picioare cu glisore din plastic ce protejează podeaua. Cu 1 pereche de table de îmbinare, cu rol de rigidizare. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 75, 100, 125

**Livrare:**

2 x picioare, 1 x pereche table de îmbinare, carcasă cu sertare, blat de lucru.

**Accesorii opționale:**

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

**Culoare:**

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

## Descriere tehnică

Serie	vario
Blat de lucru adâncime	750 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Înălțime	850 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	425 mm
Înălțime carcasă sertare	500 mm
Greutate	127 kg
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime carcasă sertare	600 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Număr de sertare	5
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Blat de lucru grosime	50 mm
Blat de lucru lungime	1000 mm
Model de construcție	Construcție din țeavă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc de lucru

## Accesorii

Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar Înălțime frontală a sertarului 50 mm	927800 50
Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927800 100
Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927800 125
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Picior Înălțime 800 mm	927000 800
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 500/5	927600 500/5
Tablă de îmbinare Tip 1	927122 1
Blat de lucru cu grosime de 50 mm din bambus încleiat în cruce Lungime blat 1000 mm	926001 1000