

Garant GRIDLINE

Banc de lucru Vario cu carcasă 24G, înălțime 850 mm, Blat Eluplan de culoare închisă, 20×20G, Lungime blat: 1500/6mm**Date comandă**

Numărul de comandă	922767 1500/6
GTIN	4062406085025
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picioar de sprijin de 50 mm lățime cu bară transversală distanțare. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 1 pereche de table de îmbinare, cu rol de rigidizare. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Livrare:

1 × picior, 1 × pereche table de îmbinare, carcasă cu sertare, blat de lucru.

Accesorii opționale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Greutate	153 kg
Număr de sertare	6
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Înălțime	850 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	800 kg
Lățime utilă sertare	500 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime carcasă sertare	600 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	700 mm
Blat de lucru lungime	1500 mm
Înălțime carcasă sertare	800 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Serie	vario
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc de lucru

Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927800 125
Sertar Înălțime frontală a sertarului 50 mm	927800 50
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927800 100
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927800 150
Sertar Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927800 200
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Tablă de îmbinare Tip 1	927122 1
Blat de lucru strat de acoperire din plastic gri închis (Eluplan) Lungime blat 1500 mm	926241 1500
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 800/6	927600 800/6
Picior Înălțime 800 mm	927000 800