

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru Vario cu carcasă 24G, înălțime 950 mm, Blat din fag Multiplex, 20×20G, Lungime blat: 1500/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	922774 1500/6
GTIN	4062406085100
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picior de sprijin de 50 mm lățime cu bară transversală distanțare. Picioare cu glisare din plastic ce protejează podeaua. Cu 1 pereche de table de îmbinare, cu rol de rigidizare. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

**Livrare:**

1 × picior, 1 × pereche table de îmbinare, carcasă cu sertare, blat de lucru.

**Accesorii opționale:**

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

**Culoare:**

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Blat de lucru adâncime	750 mm
Lățime carcasă sertare	600 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	800 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	800 kg
Număr de sertare	6
Greutate	158 kg
Blat de lucru lungime	1500 mm
Serie	vario
Înălțime carcasă sertare	900 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Înălțime	950 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc de lucru

## Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 250 mm	927800 250
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927800 150
Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927800 100
Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927800 125
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Tablă de îmbinare Tip 1	927122 1
Picior Înălțime 900 mm	927000 900
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 900/6	927600 900/6
Blat de lucru cu grosime de 50 mm din fag Multiplex Lungime blat 1500 mm	926081 1500