

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru Vario cu carcasă 24G, înălțime 850 mm, Blat Eluplan de culoare închisă, 20×20G, Lungime blat: 2000/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	922767 2000/6
GTIN	4062406085049
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picioar de sprijin de 50 mm lățime cu bară transversală distanțare. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 1 pereche de table de îmbinare, cu rol de rigidizare. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

**Livrare:**

1 × picior, 1 × pereche table de îmbinare, carcasă cu sertare, blat de lucru.

**Accesorii opționale:**

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

**Culoare:**

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Înălțime utilă carcasă sertare	700 mm
--------------------------------	--------

Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Serie	vario
Înălțime	850 mm
Blat de lucru lungime	2000 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime utilă sertare	500 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Număr de sertare	6
Greutate	167 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	800 kg
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Lățime carcasă sertare	600 mm
Înălțime carcasă sertare	800 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc de lucru

**Accesorii**

Sertar Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927800 200
Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927800 125
Sertar Înălțime frontală a sertarului 50 mm	927800 50
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927800 100
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927800 150
Picior Înălțime 800 mm	927000 800
Blat de lucruciu strat de acoperire din plastic gri închis (Eluplan) Lungime blat 2000 mm	926241 2000
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 800/6	927600 800/6
Tablă de îmbinare Tip 1	927122 1