

**Garant****Lamă de retezare Heavy Duty, neutru, Înălțimea lamei h<sub>5</sub> / lățime de canelare w: 45/3,1 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273558 45/3,1
GTIN	4062406084356
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

De la o înălțime de 100 mm a lamei, cu patru locuri pentru plăcuțe.

**Adaptat pentru:**

Suport Cod 273984 – 274000 sau Cod 319132; 319133 (Suport VDI).

**Atenție:**

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

**Descriere tehnică**

Pentru Ø maxim al piesei	150 mm
Înălțimea lamei h <sub>5</sub>	45 mm
Lățime de canelare w	3,1 mm
Lungimea totală L	225 mm
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Cheie pentru sistem	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare

