

**Garant****Lamă de retezare Heavy Duty, neutru, Înălțimea lamei h<sub>5</sub> / lățime de canelare w: 60/6,0mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273558 60/6,0
GTIN	4062406085223
Clasa articolului	21U

**Descriere****Execuție:**

De la o înălțime de 100 mm a lamei, cu patru locuri pentru plăcuțe.

**Adaptat pentru:**

Suport Cod 273984 – 274000 sau Cod 319132; 319133 (Suport VDI).

**Atenție:**

Cheia de montaj Cod 279940 se comandă separat.

**Descriere tehnică**

Lățime de canelare w	6 mm
Înălțimea lamei h <sub>5</sub>	60 mm
Pentru Ø maxim al piesei	210 mm
Lungimea totală L	230 mm
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Cheie pentru sistem	da
Este posibilă canelarea axială	nu
Tip produs	Lamă pentru retezare

