

Garant GRIDLINE

Banc de lucru Vario cu carcasă 24G, ușă, înălțime 950 mm, Blat din bambus, 20×20G, Lungime blat: 2000/T3mm**Date comandă**

Numărul de comandă	922791 2000/T3
GTIN	4062406085469
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picioar de sprijin de 50 mm lățime cu bară transversală distanțare. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 1 pereche de table de îmbinare, cu rol de rigidizare. Carcasă 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 75, 100

Înălțime ușă mm: 525

Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălțime: 1

Livrare:

1 × picior, 1 × pereche table de îmbinare, carcasă cu sertare și ușă, blat de lucru.

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
-----------------------------------	-------

Blat de lucru adâncime	750 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Serie	vario
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	800 kg
Înălțime utilă carcasă sertare	800 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Înălțime carcasă sertare	900 mm
Greutate	143 kg
Lățime carcasă sertare	600 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime utilă sertare	500 mm
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Blat de lucru lungime	2000 mm
Înălțime	950 mm
Număr de sertare	3
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc de lucru

Accesorii

Set de curățare și de ulei pentru întreținere Tip 1	926403 1
Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927800 100
easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici Înălțime frontală a sertarului / tip 75/2	950300 75/2
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Set pentru atelier Număr de scule 22	955071 22
Set de șurubelnițe Număr de scule 10	953521 10
Covoraș din PVC moale transparent Lățime 2000 mm	951951 2000
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 75/3	950320 75/3
easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici Înălțime frontală a sertarului / tip 75/3	950300 75/3
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 100/2	950320 100/2
Covoraș din cauciuc cu caneluri pentru sertare Dimensiuni în G 20X20	951910 20X20
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 75/2	950320 75/2
Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere Capacitate portantă sertar 75 kg	950180 75
Covoraș pentru sertare Dimensiuni în G 20X20	951830 20X20
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 75/1	950320 75/1
easyPick Set de cutii de stocare pentru piese mici Înălțime frontală a sertarului / tip 75/1	950300 75/1
Set de covorașe antialunecare pentru sertare,5 buc. Dimensiuni în G 20X20	951885 20X20
Set de clești Număr de scule 5	954305 5

Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 100/1	950320 100/1
Set de bare perforate de separare / pereți despărțitori Înălțime frontală a sertarului / tip 100/3	950320 100/3
Carcasă 24G cu ușă cu opritor pe dreapta / sertare Înălțime / număr de sertare 900/3	927610 900/3
Picior Înălțime 900 mm	927000 900
Tablă de îmbinare Tip 1	927122 1
Blat de lucru cu grosime de 50 mmdin bambus încleiat în cruce Lungime blat 2000 mm	926001 2000