

Garant GRIDLINE

**Banc de lucru Vario cu carcasă 24G, ușă, înălțime 950 mm, Blat din fag Multiplex, 20×20G, Lungime blat: 2000/T3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	922794 2000/T3
GTIN	4062406085483
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Picioar de sprijin de 50 mm lățime cu bară transversală distanțare. Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Cu 1 pereche de table de îmbinare, cu rol de rigidizare. Carcasă 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

**Echipare:**

Înălțime frontală a sertarului mm: 75, 75, 100

Înălțime ușă mm: 525

Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălțime: 1

**Livrare:**

1 × picior, 1 × pereche table de îmbinare, carcasă cu sertare și ușă, blat de lucru.

**Culoare:**

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

**Notă:**

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Adâncime carcasă sertare	650 mm
--------------------------	--------

Număr de sertare	3
Lățime utilă sertare	500 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Blat de lucru grosime	50 mm
Lățime carcasă sertare	600 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	800 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncime utilă sertare	500 mm
Înălțime carcasă sertare	900 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Înălțime	950 mm
Blat de lucru lungime	2000 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	800 kg
Greutate	143 kg
Serie	vario
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc de lucru

## Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927800 100
Blat de lucru cu grosime de 50 mm din fag Multiplex Lungime blat 2000 mm	926081 2000
Picior Înălțime 900 mm	927000 900
Carcasă 24G cu ușă cu opritor pe dreapta / sertare Înălțime / număr de sertare 900/3	927610 900/3
Tablă de îmbinare Tip 1	927122 1