

Garant GRIDLINE

Banc de lucru Vario cu 2 carcasi 24G, înălțime 950 mm, Blat din bambus, 20×20G, Lungime blat: 2000/6+2Tmm**Date comandă**

Numărul de comandă	922811 2000/6+2T
GTIN	4062406085650
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului (stânga) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 75

Înălțime ușă (dreapta) mm: 625

Număr de rafturi de depozitare cu înălțime reglabilă (dreapta): 1

Livrare:

2 × carcasi cu sertare, blat de lucru.

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Serie	vario
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20

Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Lățime carcasă sertare	600 mm
Înălțime utilă carcasă sertare	800 mm
Blat de lucru lungime	2000 mm
Număr de sertare	8
Blat de lucru adâncime	750 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	1000 kg
Înălțime	950 mm
Greutate	185 kg
Lățime utilă sertare	500 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc de lucru

Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927800 100
Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927800 125
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927800 150
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Sertar Înălțime frontală a sertarului 250 mm	927800 250
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 900/6	927600 900/6
Carcasă 24G cu ușă cu opritor pe dreapta / sertare Înălțime / număr de sertare 900/2	927610 900/2
Blat de lucru cu grosime de 50 mm din bambus încleiat în cruce Lungime blat 2000 mm	926001 2000