

Garant GRIDLINE

Banc de lucru Vario cu 2 carcasi 24G, înălțime 850 mm, Blat Eluplan de culoare închisă, 20×20G, Lungime blat: 2000/6+2Tmm**Date comandă**

Numărul de comandă	922807 2000/6+2T
GTIN	4062406085612
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului (stânga) mm: 50, 75, 100, 125, 150, 200

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 75

Înălțime ușă (dreapta) mm: 525

Număr de rafturi de depozitare cu înălțime reglabilă (dreapta): 1

Livrare:

2 × carcasi cu sertare, blat de lucru.

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Număr de sertare	8
Adâncime carcasă sertare	650 mm

Blat de lucru adâncime	750 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Lățime utilă sertare	500 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	1000 kg
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Înălțime	850 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Înălțime utilă carcasă sertare	700 mm
Greutate	178 kg
Adâncime utilă sertare	500 mm
Serie	vario
Lățime carcasă sertare	600 mm
Blat de lucru lungime	2000 mm
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc de lucru

Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927800 150
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Sertar Înălțime frontală a sertarului 200 mm	927800 200
Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927800 125
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927800 100
Sertar Înălțime frontală a sertarului 50 mm	927800 50
Carcasă 24G cu ușă cu opritor pe dreapta / sertare Înălțime / număr de sertare 800/2	927610 800/2
Blat de lucru strat de acoperire din plastic gri închis (Eluplan) Lungime blat 2000 mm	926241 2000
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 800/6	927600 800/6