

Garant GRIDLINE

Banc de lucru Vario cu 2 carcase 24G, înălțime 950 mm, Blat din fag Multiplex, 20×20G, Lungime blat: 2000/6+6mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 922814 2000/6+6 |
| GTIN | 4062406085681 |
| Clasa articolului | 9GG |

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului (stânga) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Livrare:

2 × carcase cu sertare, blat de lucru.

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------|---------|
| Lățime carcasă sertare | 600 mm |
| Blat de lucru lungime | 2000 mm |
| Blat de lucru adâncime | 750 mm |

| | |
|---|--|
| Adâncime carcasă sertare | 650 mm |
| Blat de lucru grosime | 50 mm |
| Număr de sertare | 12 |
| Serie | vario |
| Greutate | 220 kg |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 1000 kg |
| Înălțime | 950 mm |
| Suprafață utilă a sertarelor în G | 20×20 |
| Lățime utilă sertare | 500 mm |
| Înălțime utilă carcasă sertare | 800 mm |
| Adâncime utilă sertare | 500 mm |
| Adâncimea utilă a sertarelor în G | 20 |
| Lățimea utilă a sertarelor în G | 20 |
| Grosimea materialului | 1 mm |
| Înălțime banc de lucru | 950 mm |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg |
| Grosimea plăcii | 50 mm |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă) | 100 % |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs | 20×20G |
| Tip produs | Banc de lucru |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Sertar Înălțime frontală a sertarului 250 mm | 927800 250 |
| Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm | 927800 150 |

| | |
|---|--------------|
| Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm | 927800 75 |
| Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm | 927800 100 |
| Șild pentru GridLine Tip KO21 | 914227 KO21 |
| Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm | 927800 125 |
| Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 900/6 | 927600 900/6 |
| Blat de lucru cu grosime de 50 mm din fag Multiplex Lungime blat 2000 mm | 926081 2000 |