

**Garant****Plăcuță de retezare neutră, HB7035, Lățime de canelare w: 6,0mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273190 6,0
GTIN	4062406085377
Clasa articolului	21H

**Descriere****Execuție:**

Cu fațetă. Pentru rată crescută de îndepărtare a materialului, oțeluri cu rezistență mai mare și tăiere întreruptă (creșterea avansului cu 10%).

**Aplicație:**

Pentru lame de retezare Cod 273551 – 273558.

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbura
Lățime de canelare w	6 mm
Strat de acoperire	TiCN
Avans f în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/rot
Rază la colț	0,3 mm
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HB7035
Numărul de schimbări / tășuri	1

Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	80 m/min	K
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
întrerupt	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		