

**Garant****Plăcuță de retezare neutră, HB7035, Lățime de canelare w: 8,0mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273190 8,0
GTIN	4062406085384
Clasa articolului	21H

**Descriere****Execuție:**

Cu fațetă. Pentru rată crescută de îndepărtare a materialului, oțeluri cu rezistență mai mare și tăiere întreruptă (creșterea avansului cu 10%).

**Aplicație:**

Pentru lame de retezare Cod 273551 – 273558.

**Descriere tehnică**

Lățime de canelare w	8 mm
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	TiCN
Avans f în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,19 mm/rot
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Categorie	HB7035
Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru  
strunjire de canelare**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	100 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	80 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	50 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	80 m/min	K
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
înterupt	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		