



Clemă variabilă cu rotulă de compresiune specială și 2 șuruburi de fixare, Deschidere: 1500mm



Date comandă

Numărul de comandă	861750 1500
GTIN	4008158036373
Clasa articolului	83K

Descriere

Execuție:

Clemă variabilă cu șurub – o flexibilitate nouă pentru deschideri mari de până la 2 m!

Șină din oțel profilat tras, zincat. Cu opritor final detașabil fără scule. Etrier cu alunecare din oțel îmbunătățit, forjat în matriță. Șurub de oțel rezistent la uzură, cu funcționare silențioasă cu filet trapezoidal și rotulă mobilă de compresiune (până la 35°). Șurub tratat și brunat cu tambur deplasabil.

Aplicație:

Posibilități multiple de utilizare în lemn și metal datorate principiului modularității. Etrierele cu alunecare pot fi înlocuite sau completate cu alte etriere cu alunecare. Se poate trece, fără scule, de la strângere la depărtare. Clema poate fi utilizată și printr-un orificiu al piesei de prelucrat. Poziționarea centrală pe sculă împiedică răsturnarea. Rotula de compresiune specială mobilă permite strângerea pieselor oblice de până la 35°. **Presiune de strângere maximă de până la cca. 6500 N.**

Notă:

Etrier cu alunecare de schimb, vezi lista cu piese de schimb Cod 861756 (mâner cu tambur), 861757 (mâner de lemn) sau 861758 (mâner masiv).

Descriere tehnică

Secțiune transversală a glisierii	27×13 mm
Greutate	5,97 kg
Cursă maximă	120 mm
Deschidere	1500 mm
Tip produs	Dispozitiv de fixare

Accesorii

Etrier de alunecare cu mâner de lemn	861757
Etrier de alunecare cu mâner cu tambur	861756
Etrier de alunecare cu mâner cu pârghie	861758