


Garant**Plăcuță de retezare neutră, HB9140, Lățime de canelare w: 8,0mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273294 8,0
GTIN	4062406085834
Clasa articolului	21H

Descriere**Execuție:**

Cu fațetă. Pentru rată crescută de îndepărtare a materialului, oțeluri cu rezistență mai mare și tăiere întreruptă (creșterea avansului cu 10%).

Aplicație:

Pentru lame de retezare Cod 273551 – 273558.

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	8 mm
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	TiAlN ²
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,19 mm/rot
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB9140
Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru
strunjire de canelare**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	130 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	90 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	70 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	M
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		