


Garant**Plăcuță de retezare neutră, HB9140, Lățime de canelare w: 6,0mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273294 6,0
GTIN	4062406085827
Clasa articolului	21H

Descriere**Execuție:**

Cu fațetă. Pentru rată crescută de îndepărtare a materialului, oțeluri cu rezistență mai mare și tăiere întreruptă (creșterea avansului cu 10%).

Aplicație:

Pentru lame de retezare Cod 273551 – 273558.

Descriere tehnică

Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,17 mm/rot
Rază la colț	0,3 mm
Lățime de canelare w	6 mm
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	TiAlN ²
Aplicația principală	M
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Categorie	HB9140
Numărul de schimbări / tăișuri	1

Profil plăcuțe amovibile	neutru
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	130 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	90 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	70 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	M
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		