


**Garant****Plăcuță de retezare neutră, HU9310, Lățime de canelare w: 6,0mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273298 6,0
GTIN	4062406085865
Clasa articolului	21H

**Descriere****Aplicație:**

Pentru lame de retezare Cod 273551 – 273558.

**Descriere tehnică**

Materialul sculei	Carbura
Lățime de canelare w	6 mm
Avans f în oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,17 mm/rot
Strat de acoperire	neacoperit
Rază la colț	0,3 mm
Aplicația principală	N
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HU9310
Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru  
strunjire de canelare**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
Alu Termo Pl	recomandat	380 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	360 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	280 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		