

Garant GRIDLINE

Banc de lucru Vario cu 2 carcase, dispozitiv de rabatare și de reglare pe înălțime, înălțime 950 mm, Blat din fag Multiplex, 20×20G, Lungime blat: 1500/6+1Tmm**Date comandă**

Numărul de comandă	922834 1500/6+1T
GTIN	4062406085933
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel. Carcasă cu dispozitiv integrat GARANT de rabatare și reglare pe înălțime Cod 967568 Ref. 120, inclusiv menghină Cod 967100 Ref. 120. Lățime carcasă de menghină 16G, inclusiv sertar. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. Carcasă cu menghină: Ușă cu posibilitate de închidere prin încuietorie cilindrică. Setare care nu se închid.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului (stânga) mm: 75, 100, 100, 125, 150, 250

Înălțime frontală a sertarului (dreapta) mm: 150

Înălțime ușă (dreapta) mm: 675

Livrare:

1 × carcasă cu sertare, 1 × carcasă dispozitiv de rabatare și de reglare pe înălțime și menghină, blat de lucru.

Accesorii opționale:

Accesoriile suplimentare, precum reglarea manuală pe înălțime, roțile, acoperirea laterală etc. sunt prezentate la componentele individuale GridLine din grupa 92.

Culoare:

Corp și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, **acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Notă:

Livrarea se face pe componente, întrucât taxele de transport sunt mai mici. Livrare fără montaj.

Descriere tehnică

Adâncime utilă sertare	500 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	1000 kg
Adâncime carcasă sertare	650 mm
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Blat de lucru adâncime	750 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Înălțime carcasă sertare	900 mm
Lățime carcasă sertare	600 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Blat de lucru lungime	1500 mm
Serie	vario
Număr de sertare	7
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Greutate	186 kg
Înălțime utilă carcasă sertare	800 mm
Înălțime	950 mm
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție

Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc de lucru

Accesorii

Sertar Înălțime frontală a sertarului 100 mm	927800 100
Sertar Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927800 75
Sertar Înălțime frontală a sertarului 250 mm	927800 250
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927500 150
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar Înălțime frontală a sertarului 150 mm	927800 150
Sertar Înălțime frontală a sertarului 125 mm	927800 125
Blat de lucru cu grosime de 50 mm din fag Multiplex Lungime blat 1500 mm	926081 1500
Carcasă 16G recomandată pentru dispozitiv de reglare pe înălțime / dispozitiv de rabatare și reglare pe înălțime și menghină Înălțime 900 mm	927321 900
Carcasă 24G cu sertare Înălțime / număr de sertare 900/6	927600 900/6