


Garant**Plăcuță de retezare neutră, HU9310, Lățime de canelare w: 8,0mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273298 8,0
GTIN	4062406085872
Clasa articolului	21H

Descriere**Aplicație:**

Pentru lame de retezare Cod 273551 – 273558.

Descriere tehnică

Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,19 mm/rot
Rază la colț	0,8 mm
Materialul sculei	Carbura
Strat de acoperire	neacoperit
Lățime de canelare w	8 mm
Aplicația principală	N
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	HU9310
Numărul de schimbări / tășuri	1
Profil plăcuțe amovibile	neutru

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru
strunjire de canelare**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	380 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	360 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	280 m/min	N
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		