

Garant GRIDLINE

Banc de lucru cu mecanism de rulare, înălțime 850 mm cu blat din bambus, 20x20G, Lungime blat de lucru: 1500mm**Date comandă**

Numărul de comandă	923651 1500
GTIN	4062406086008
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru în construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată, **sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă de 75 kg. **Sertarele cu închidere individuală cu o singură mână** împiedică deschiderea sertarelor în timpul transportului. Mecanism de rulare cu 2 role de ghidaj și 2 roți fixe Ø100 mm cu strat de rulare din cauciuc masiv. Bancul de lucru este ridicat sau coborât uniform cu ajutorul mânelor de ridicare Haptoprene® din două componente, asigurându-se astfel stabilitate deplină la locul de montaj respectiv un transport ușor. Mecanismul de rulare suportă o greutate de până la **400 kg** (banc de lucru inclusiv conținut). Picioare cu glišoare din plastic ce protejează podeaua. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului pe fiecare parte mm: 75

Înălțime ușă pe fiecare parte mm: 425

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor, antracit RAL 7016, **Unitate mobilă întotdeauna antracit RAL 7016** (neconfigurabilă), **acoperită cu strat de pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Blat de lucru adâncime	750 mm

Tampon	nu
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
poate fi coborât	da
Ø roții fixe	100 mm
Suprafața blatului de lucru	Vopsea incoloră
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Adâncime structură de bază	700 mm
Lățime structură de bază	1300 mm
Material masă lucru	Bambus
Număr de role de ghidaj fără frână	2
Număr de uși	2
ComfortClose	nu
Înălțime utilă carcasă sertare	525 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Mâner de împingere	nu
Blat de lucru grosime	50 mm
Înălțime	850 mm
Număr de sertare	2
Lățime utilă sertare	500 mm
Ø rolei de ghidaj	100 mm
Materialul roții	Cauciuc masiv
Blat de lucru lungime	1500 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Greutate	139,6 kg
Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare	400 kg
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Tip ștecăr intrare	F
Tensiune nominală	250 V
Model de construcție	Construcție din țeavă de oțel

Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc mobil de lucru

Accesorii

Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927805 75
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12