

Garant GRIDLINE

Banc de lucru cu mecanism de rulare, înălțime 850 mm cu blat din fag Multiplex, 20×20G, Lungime blat de lucru: 1500mm**Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 923654 1500 |
| GTIN | 4062406086015 |
| Clasa articolului | 9GG |

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru în construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată, **sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă de 75 kg. **Sertarele cu închidere individuală cu o singură mână** împiedică deschiderea sertarelor în timpul transportului. Mecanism de rulare cu 2 role de ghidaj și 2 roți fixe Ø100 mm cu strat de rulare din cauciuc masiv. Bancul de lucru este ridicat sau coborât uniform cu ajutorul mânelor de ridicare Haptoprene® din două componente, asigurându-se astfel stabilitate deplină la locul de montaj respectiv un transport ușor. Mecanismul de rulare suportă o greutate de până la **400 kg** (banc de lucru inclusiv conținut). Picioare cu glistoare din plastic ce protejează podeaua. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului pe fiecare parte mm: 75

Înălțime ușă pe fiecare parte mm: 425

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor, antracit RAL 7016, **Unitate mobilă întotdeauna antracit RAL 7016** (neconfigurabilă), **acoperită cu strat de pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|--------|
| Adâncime utilă sertare | 500 mm |
| Număr de roți fixe fără frână | 2 |

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| Ø roții fixe | 100 mm |
| ComfortClose | nu |
| Număr de sertare | 2 |
| Ø rolei de ghidaj | 100 mm |
| Tampon | nu |
| Număr de uși | 2 |
| Material masă lucru | Fag Multiplex |
| poate fi coborât | da |
| Blat de lucru adâncime | 750 mm |
| Greutate | 146,6 kg |
| Adâncime structură de bază | 700 mm |
| Adâncimea utilă a sertarelor în G | 20 |
| Lățime utilă sertare | 500 mm |
| Lățimea utilă a sertarelor în G | 20 |
| Înălțime utilă carcasă sertare | 525 mm |
| Blat de lucru lungime | 1500 mm |
| Materialul roții | Cauciuc masiv |
| Suprafața blatului de lucru | Vopsea incoloră |
| Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare | 400 kg |
| Blat de lucru grosime | 50 mm |
| Număr de role de ghidaj fără frână | 2 |
| Mâner de împingere | nu |
| Înălțime | 850 mm |
| Suprafață utilă a sertarelor în G | 20×20 |
| Lățime structură de bază | 1300 mm |
| Deblocare singulară de sertar | Cu o singură mână |
| Tensiune nominală | 250 V |
| Tip ștecăr intrare | F |
| Model de construcție | Construcție din țeavă de oțel |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Grosimea materialului | 1 mm |
| Înălțime banc de lucru | 850 mm |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg |
| Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn) | 400 kg |
| Grosimea plăcii | 50 mm |
| Deschiderea sertarului (parțială / completă) | 100 % |
| Unghi de deschidere a ușii | 180 grad |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserție |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Caracteristici nume produs | 20x20G |
| Tip produs | Banc mobil de lucru |

Accesorii

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Șild pentru GridLine Tip KO21 | 914227 KO21 |
| Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12 | 914226 KO12 |
| Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 75 mm | 927805 75 |