

Garant GRIDLINE

Banc de lucru cu mecanism de rulare, înălțime 950 mm cu blat din fag Multiplex, 20×20G, Lungime blat de lucru: 1500mm**Date comandă**

Numărul de comandă	923674 1500
GTIN	4062406086114
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru în construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată, **sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă de 75 kg. **Sertarele cu închidere individuală cu o singură mână** împiedică deschiderea sertarelor în timpul transportului. Mecanism de rulare cu 2 role de ghidaj și 2 roți fixe Ø100 mm cu strat de rulare din cauciuc masiv. Bancul de lucru este ridicat sau coborât uniform cu ajutorul mânerelor de ridicare Haptoprene® din două componente, asigurându-se astfel stabilitate deplină la locul de montaj respectiv un transport ușor. Mecanismul de rulare suportă o greutate de până la **400 kg** (banc de lucru inclusiv conținut). Picioare cu glistoare din plastic ce protejează podeaua. Carcasă pentru sertare 24G cu posibilitate de închidere centrală cu ajutorul încuietorii cilindrice.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului pe fiecare parte mm: 75

Înălțime ușă pe fiecare parte mm: 525

Număr de rafturi de depozitare reglabile pe înălțime: 2

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor, antracit RAL 7016, **Unitate mobilă întotdeauna antracit RAL 7016** (neconfigurabilă), **acoperită cu strat de pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Materialul roții	Cauciuc masiv
------------------	---------------

ComfortClose	nu
Lățime structură de bază	1300 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Adâncime utilă sertare	500 mm
Înălțime	950 mm
Suprafața blatului de lucru	Vopsea incoloră
Număr de role de ghidaj fără frână	2
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Material masă lucru	Fag Multiplex
Mâner de împingere	nu
Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare	400 kg
Ø rolei de ghidaj	100 mm
Număr de uși	2
Blat de lucru adâncime	750 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Adâncime structură de bază	700 mm
Ø roții fixe	100 mm
Număr de sertare	2
Greutate	155 kg
Blat de lucru grosime	50 mm
Blat de lucru lungime	1500 mm
Tampon	nu
Număr de roți fixe fără frână	2
Înălțime utilă carcasă sertare	625 mm
poate fi coborât	da
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Tensiune nominală	250 V
Tip ștecăr intrare	F

Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	950 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc mobil de lucru

Accesorii

Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12
Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927805 75