

Garant GRIDLINE

Banc de lucru cu mecanism de rulare, cu dispozitiv de reglare pe înălțime și cu menghină, cu blat din bambus, 20×20G, Lungime blat de lucru: 1250mm**Date comandă**

Numărul de comandă	923691 1250
GTIN	4062406086183
Clasa articolului	9GG

Descriere**Execuție:**

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țevă pătrată. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Sertarele cu închidere individuală cu o singură mână** împiedică deschiderea sertarelor în timpul transportului. Mecanism de rulare cu 2 role de ghidaj și 2 roți fixe Ø100 mm cu strat de rulare din cauciuc masiv. Bancul de lucru este ridicat sau coborât uniform cu ajutorul mânerelor de ridicare Haptoprene® din două componente, asigurându-se astfel stabilitate deplină la locul de montaj respectiv un transport ușor. Mecanismul de rulare suportă o greutate de până la **400 kg** (banc de lucru inclusiv conținut). Picioare cu glisoare din plastic ce protejează podeaua. Posibilitate de închidere cu încuietoare cilindrică.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75

Înălțime ușă mm: 425

Înălțime ușă carcasă de menghină mm: 575

Livrare:

Cu aparat GARANT integrat de rabatare și de reglare pe înălțime Cod 967568 Ref. 120 și menghină GARANT Cod 967100 Ref. 120.

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor, antracit RAL 7016, **Unitate mobilă întotdeauna antracit RAL 7016** (neconfigurabilă), **acoperită cu strat de pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

poate fi coborât	da
Materialul roții	Cauciuc masiv
Blat de lucru lungime	1250 mm
Lățime utilă sertare	500 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Tampon	nu
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Adâncime utilă sertare	500 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
Greutate	136,6 kg
Ø roții fixe	100 mm
Blat de lucru grosime	50 mm
Număr de roți fixe fără frână	2
Număr de sertare	1
Mâner de împingere	nu
ComfortClose	nu
Ø rolei de ghidaj	100 mm
Număr de uși	2
Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare	400 kg
Material masă lucru	Blat din bambus
Înălțime	850 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Număr de role de ghidaj fără frână	2
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg

Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20x20G
Tip produs	Banc mobil de lucru

Accesorii

Șild pentru GridLine Tip KO21	914227 KO21
Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927805 75
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12