

Garant GRIDLINE

Banc de lucru cu mecanism de rulare, cu dispozitiv de reglare pe înălțime și cu menghină, cu blat Eluplan de culoare închisă, 20x20G, Lungime blat de lucru: 1250mm



Date comandă

Numărul de comandă	923697 1250
GTIN	4062406086206
Clasa articolului	9GG

Descriere

Execuție:

Banc de lucru cu construcție stabilă din oțel cu structură portantă din țeavă pătrată. **Sertare cu deschidere completă 100%** cu deschidere diferențială și capacitate portantă 75 kg. **Sertarele cu închidere individuală cu o singură mână** împiedică deschiderea sertarelor în timpul transportului. Mecanism de rulare cu 2 role de ghidaj și 2 roți fixe Ø100 mm cu strat de rulare din cauciuc masiv. Bancul de lucru este ridicat sau coborât uniform cu ajutorul mânerelor de ridicare Haptoprene® din două componente, asigurându-se astfel stabilitate deplină la locul de montaj respectiv un transport ușor. Mecanismul de rulare suportă o greutate de până la **400 kg** (banc de lucru inclusiv conținut). Picioare cu glišoare din plastic ce protejează podeaua. Posibilitate de închidere cu încuietoare cilindrică.

Echipare:

Înălțime frontală a sertarului mm: 75

Înălțime ușă mm: 425

Înălțime ușă carcasă de menghină mm: 575

Livrare:

Cu aparat GARANT integrat de rabatare și de reglare pe înălțime Cod 967568 Ref. 120 și menghină GARANT Cod 967100 Ref. 120.

Culoare:

Corp, picioare și corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părțile frontale ale sertarelor, antracit RAL 7016, **Unitate mobilă întotdeauna antracit RAL 7016** (neconfigurabilă), **acoperită cu strat de pulbere. Corpul sertarelor nu este configurabil, întotdeauna este gri deschis RAL 7035.**

Descriere tehnică

Număr de sertare	1
Număr de role de ghidaj fără frână	2
Ø rolei de ghidaj	100 mm
Adâncimea utilă a sertarelor în G	20
Blat de lucru lungime	1250 mm
Număr de uși	2
Lățimea utilă a sertarelor în G	20
Material masă lucru	Blat Eluplan de culoare închisă
Tampon	nu
Număr de roți fixe fără frână	2
Adâncime utilă sertare	500 mm
Mâner de împingere	nu
Blat de lucru grosime	50 mm
ComfortClose	nu
Lățime utilă sertare	500 mm
Blat de lucru adâncime	750 mm
Capacitate portantă maximă a mecanismului de rulare	400 kg
Ø roții fixe	100 mm
Înălțime	850 mm
Suprafață utilă a sertarelor în G	20×20
poate fi coborât	da
Materialul roții	Cauciuc masiv
Greutate	130,7 kg
Deblocare singulară de sertar	Cu o singură mână
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Grosimea materialului	1 mm
Înălțime banc de lucru	850 mm

Capacitate portantă per sertar / raft culisant	75 kg
Capacitate portantă banc/ masă de lucru - greutate maximă distribuită pe raft (pe lemn)	400 kg
Grosimea plăcii	50 mm
Deschiderea sertarului (parțială / completă)	100 %
Unghi de deschidere a ușii	180 grad
Încuietoare cilindrică	Element modular de inserție
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Caracteristici nume produs	20×20G
Tip produs	Banc mobil de lucru

Accesorii

Sertar cu închidere individuală cu o singură mână Înălțime frontală a sertarului 75 mm	927805 75
Șild pentru GridLine Tip HU21	914227 HU21
Mâner de împingere pentru GridLine Tip KO12	914226 KO12